

lineáris hajtómű DGC-18- -HD-

Cikkszám: 567547

FESTO

Más lökethossz igény szerint. A terhelési jellemzők a katalógus oldalakon (PDF) találhatóak.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 3,000 mm
Dugattyú átmérő	18 mm
Csillapítás	Lökéscsillapító, kemény karakterisztika Lökéscsillapító, lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	kiegészítő szánegység, baloldalon, szabványos kiegészítő szánegység, jobboldalon, szabványos
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:·:·] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	153 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	153 N
Mozgatott tömeg	1.057 kg
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	3.987 kg
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.071 kg
Felfogási mód	tartozékokkal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR TPE-U(PU)