


csatlakozó léc

VABM-B6-E-N12-4-M1

Cikkszám: 568181

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	21 mm
Szelephelyek max.száma	4
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés	1.5 Nm
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	2 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	5 Nm
Gyártmány súlya	690 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 3	NPT1/2-14
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet