

műanyag tömlő PLN-3/8-SW-150-CB

Cikkszám: 569909

FESTO

nagy vegyianyag- és hidrolízisállóságú.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Külső átmérő, inch | 3/8 |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 0.187 ft |
| Min.hajlítási sugár | 0.115 ft |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -14.4 ... 203 Psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -22 ... 176 °F |
| Gyártmány súlya a hosszról függően | 0.403 oz/ft |
| Pneumatikus csatlakozás | 3/8"-os külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz |
| Szín | fekete |
| Shore keménység | D 52 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | PE |