

Membránkészlet EADB-V1-32-S201-300

Cikkszám: 570264

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	46 mm
Méret	32
Lökettartomány	201 ... 300 mm
Dugattyúrúd hosszabbítás	88 mm
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Tömlő készlet közösített lefúvással
KBK korrózióállósági osztály	3
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállóképesség	Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Mozgatott tömeg	80 g
Gyártmány súlya	122 g
Felfogási mód	feltolható menetes csappal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ: Adapter elemek	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: Tömlőhengerek	NBR
Anyag információ: menetes csap	erősen ötvözött acél, rozsdamentes