

műanyag tömlő PUN-V0-16X2,5-SW-C

Cikkszám: 570353

FESTO

lánggátló



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	16 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	90 mm
Belső átmérő	11 mm
Min.hajlítási sugár	50 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.7 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 101.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint Water (liquid, free of ice)
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	For unpressurised use up to 90 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.147 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	16 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	fekete
Figyelemfelhívás a színhez	tűzvédelem miatt eltér a standard színtől
Shore keménység	D 54 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)