

# Dugaszolható csatlakozó

## QS-F-G3/8-14

Cikkszám: 570430

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                                    | Érték  |
|---|--|
| Méret                                       | Standard                                       |
| Névleges méret                              | 10.3 mm  |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen    | tömítő gyűrű                                   |
| Konstruktív felépítés                       | Push-pull elv                                  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 16 bar                               |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez  | Olajozott üzemelés lehetséges                  |
| KBK korrózióállósági osztály                | 3  |
| Élelmiszeripari biztonság                   | gyártói nyilatkozat szerint                    |
| Környezeti hőmérséklet                      | 0 ... 150 °C                                   |
| Engedély                                    | Germanischer Lloyd                             |
| Max.meghúzási nyomaték                      | 25 Nm  |
| Gyártmány súlya                             | 47 g   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                   | G3/8   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                   | 14 mm külső átmérőjű csövekhez                 |
| Anyag megjegyzés                            | RoHS konform                                   |
| Anyag információ, ház                       | Sárgaréz<br>krómozott és nikkelezett           |
| Anyag információ, menet tömítés             | FPM  |
| Anyag információ, cső tömítés               | FPM  |