



alapszelep

VOFD-LT-M32-MN-FGP14-F10

Cikkszám: 570786

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szelep funkció | 3/2 zárt monostabil |
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Méret | 51 mm |
| Normál névleges átáramlás | 450 l/min |
| Üzemi nyomás | 0 ... 10 bar |
| Konstruktív felépítés | közvetlen vezérlésű üléses szelep |
| Visszaállítás fajtája | mechanikus rugó |
| Védettség | IP65 |
| Névleges méret | 5 mm |
| Tömítési elv | lággy |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Kézi segédműködtetés | nincs |
| Vezérlési fajta | közvetlen |
| Áramlási irány | nem visszafordítható |
| Az integrált biztonság elvárt szintje (SIL) | SIL 4 High Demand üzemmódig SIL 4 Low Demand üzemmódig |
| Vákuumra alkalmas | igen |
| Átáramlás Kv nyomás alá helyezés | 0.36 m ³ /h |
| Átáramlás Kv lefűvés | 0.36 m ³ /h |
| Kapcsolási idő ki | 9 ms |
| Kapcsolási idő be | 45 ms |
| Ciklusidő | 100% |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| Bővített környezeti hőmérséklet | -25 - 60 °C Low Demand mode |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 560 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | NAMUR furatkép |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 NAMUR furatkép |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | NAMUR furatkép |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, ház | Alumínium keményzománcozott |