


csatlakozó dugó NECU-FCG40-K

Cikkszám: 570895

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60603-13
Csatlakozási frekvencia	50
Kábelkimenet	Egyenes
Gyártmány súlya	5 g
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Connection pattern FC
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	40
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Retesz
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Insulation displacement connector
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	1.5 A
Vezeték névleges keresztmetszet	0.13 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG26
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material housing	PBT erősítésű
Material electrical contact	bronz aranyozott