


# csatlakozó FBS-SCRJ-PP-GS

Cikkszám: 571017

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Gyártmány súlya	60 g
Figyelmeztetés Feldbus interfésszel kapcsolatban	PROFINET LWL
Ethernet kábel specifikáció	Száloptikai kábel Polimer szál 980/1000 µm Érátmérő: 2,2 mm
Megengedett kábelátmérő	6.5 ... 9.5 mm
Védettség	IP65 IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	Horgany présöntvény nikkelezett
Material seals	NBR TPE