


vezető tengely ELFR-...-35- -

Cikkszám: 571435

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 ... 800 mm
Méret	35
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	siklócsapágy Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezető tengely hajtómű nélkül
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max.sebesség	1 ... 3 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Másodrendű nyomaték Iy	3.77E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték Iz	4.19E+03 mm ⁴
Max.erő, Fy	50 N
Max.erő, Fz	50 N
Max. üresjárási-eltolási ellenállás	3 N
Referencia érték, haladási teljesítmény	5,000 km
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,200 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	23 g
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material drive cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide rail	Acél
Material slide	Alumínium ötvözet eloxált