

Műanyag tömlő PAN-M-6X1-GN

Cikkszám: 572086

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	35 mm
Belső átmérő	4 mm
Min.hajlítási sugár	15 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 36 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-60 ... 100 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.016 kg/m
Szín	zöld
Shore keménység	D 65 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	Poliamid 12