


# kábel aljzat NEFU-X24F-M12G4

Cikkszám: 572226  
Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	36 mm
Magasság	40 mm
Hossz	40 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	30 g
Feldbus interfész	aljzat, M12x1, 4-pólusú, A-kódolású
DC üzemi feszültség, AS-Interface	26.5 ... 31.6 V
Névleges üzemi feszültség, DC AS-Interface	26.5 V
DC üzemi feszültség, terhelő feszültség	20.4 ... 26.4 V
Névleges üzemi feszültség, DC terhelő feszültség	24 V
Védettség	IP65 szerelt állapotban IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 75 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA
Material cover	PA