


# csőcsatlakozás

## N-1-P-19

Cikkszám: 572260

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	16.5 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	1
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	67.6 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Male thread, R1
Pneumatikus csatlakozás 2	Tömlőhöz, 19 mm belső átmérő
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium, eloxált