


# kezelő készülék FED-770

Cikkszám: 573905

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mélység                                   | 45 mm                                   |
| Magasság                                  | 147 mm                                  |
| Hossz                                     | 187 mm                                  |
| Max. előlap vastagság                     | 4 mm                                    |
| Felhasználói memória                      | 64 Mbyte                                |
| Felhasználói LED-ek száma                 | 1                                       |
| Valós idejű óra                           | igen                                    |
| Esemény lista                             | 1,024                                   |
| Recept tároló                             | 32 Kilobyte                             |
| Riasztások                                | 1,024                                   |
| Valós idejű óra eltérése                  | 130 s / hó                              |
| Színek száma                              | 64 k                                    |
| Rendszer LED-ek száma                     | 4                                       |
| Kijelző                                   | TFT szín                                |
| Kijelzési tulajdonságok                   | Touchscreen                             |
| Kijelző méret                             | 7"                                      |
| Back-up telep                             | Li-akkumulátor, újra tölthető           |
| Üzemi feszültségtartomány DC              | 18 ... 30 V                             |
| Képernyő felbontás                        | WVGA, 800x480 Pixel                     |
| Névleges üzemi feszültség, DC             | 24 V                                    |
| Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél | 0,6 A                                   |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)    | EU-EMV-irányelv szerint                 |
| Tárolási hőmérséklet                      | -20 ... 70 °C                           |
| Relatív légnedvesség                      | 5 - 85 %<br>nem kondenzálódó            |
| Védettség                                 | IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon |
| Környezeti hőmérséklet                    | 0 ... 50 °C                             |
| Engedély                                  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)       |
| Gyártmány súlya                           | 1,000 g                                 |
| AUX interfész                             | Sub-D<br>9 sarkú<br>aljzat              |
| Nyomtató interfész                        | RS232<br>Sub-D<br>aljzat<br>9 sarkú     |
| PC interfész                              | RS232<br>Sub-D<br>aljzat<br>9 sarkú     |
| Programozó interfész                      | 9,6 - 38,4 kBd                          |
| PLC interfész                             | 9 sarkú<br>RS232<br>RS485<br>Csatlakozó |

| Jellemző            | Érték                        |
|---------------------|------------------------------|
|                     | Sub-D                        |
| USB interfész       | igen                         |
| Ethernet interfész  | RJ45 10/100 MBd              |
| Felfogási mód       | Előlapra szerelés            |
| Anyag megjegyzés    | RoHS konform                 |
| Programozó szoftver | FED Designer 6.10 vagy újabb |