


# csatlakozó lécz VABM-L1-10G-G18-24-M-GR

Cikkszám: 573929

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Raszter méret                         | 10.5 mm                           |
| Beépítési helyzet                     | tetszőleges                       |
| Szelephelyek max.száma                | 24                                |
| Engedély                              | c UL us - Recognized (OL)         |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Tárolási hőmérséklet                  | -20 ... 60 °C                     |
| Gyártmány súlya                       | 1,009 g                           |
| 12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás | M5                                |
| 82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás     | M5                                |
| Pneumatikus csatlakozás 1             | G1/8                              |
| Pneumatikus csatlakozás 3             | G1/8                              |
| Pneumatikus csatlakozás 5             | G1/8                              |
| Anyag megjegyzés                      | RoHS konform                      |
| Material manifold                     | Alumínium ötvözet                 |