

# Lineáris portál DHSL-6-EGC120TB-DGEA25

Cikkszám: 574522

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 6
Hasznos terhelés	0 ... 6 kg
Hajtómű, Z tengely	DGEA-25
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos fogasszív
Középhelet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 600 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,05 mm
Ismétlési pontosság, középheletben, Z tengely	± 0,05 mm
Hajtómű, Y tengely	EGC-120-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszív golyósvezetékekkel
Középhelet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középheletben, Y tengely	± 0,08 mm