


# Lineáris portál DHSL-15-DGC40FAS-EGC80BS

Cikkszám: 574532

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 15
Hasznos terhelés	0 ... 15 kg
Hajtómű, Z tengely	EGC-80-BS
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos orsóval
Középhelyzet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 1,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	DGC-40-FA
Meghajtó rendszer, Y tengely	pneumatikus
Középhelyzet, Y tengely	egyszeres
Löket, Y tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm