


Térbeli portál

DHSR-4-EGC80TB-EGC80TB-DGSL16

Cikkszám: 574547

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Térbeli portál 4
Hasznos terhelés	0 ... 4 kg
Hajtómű, Z tengely	DGSL-16
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Lökét, Z tengely	0 ... 150 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,01 mm
Hajtómű, Y tengely	EGC-80-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Lökét, Y tengely	0 ... 1,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Hajtómű, X tengely	EGC-80-TB
Meghajtó rendszer, X tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel
Középhelyzet, X tengely	tetszőleges
Lökét, X tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, X tengely	± 0,08 mm