


# Térbeli portál

## DHSR-25-EGC185TB-EGC185TB-DNCE63

Cikkszám: 574556

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Térbeli portál 25
Hasznos terhelés	0 ... 25 kg
Hajtómű, Z tengely	DNCE-63
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos fogasszív
Középhelyzet, Z tengely	tetszőleges
Lökét, Z tengely	0 ... 500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	EGC-185-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszív golyósvezetékekkel
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Lökét, Y tengely	0 ... 2,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Hajtómű, X tengely	EGC-185-TB
Meghajtó rendszer, X tengely	elektromos Fogasszív golyósvezetékekkel
Középhelyzet, X tengely	tetszőleges
Lökét, X tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, X tengely	± 0,08 mm