


# többpólusú elosztó NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Cikkszám: 574587

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	24 mm
Magasság	23 mm
Hossz	113 mm
Üzemkész állapot kijelző	LED, zöld
Állapotjelző	LED, sárga
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	74 g
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó aljzat, M8, 3 pólusú
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, M12, 8 pólusú
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	3 A
Áramterhelhetőség fiókhelyenként	2 A
Védettség	IP68
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
Material housing	PBT erősítésű
Ház színe	szürke
Material seals	FPM
Material electrical contact	nikkelezett és aranyozott
Material socket	Nikkelezett réz