



# DUO kábel

## NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Cikkszám: 574591

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 60 V
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	2 A
KBK korrózióállósági osztály	1
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, M8x1, 4 pólusú
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó aljzat, 2xM8, 3 pólusú
Kábel átmérő	3.1 mm
Kábelhossz	1 m
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, aljzat	PUR
Anyag információ, ház	PUR
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz aranyozott