


# kompakt kamera rendszer

## SBOC-M-R1B-H

Cikkszám: 574642

FESTO

Nagysebességű kamera diagnosztizhoz és szervizfeladatokhoz. Kamera monokróm 1/2" CMOS érzékelővel, 640\*480 pixel felbontás, max. 2100 fps, 100 Mbit/s Ethernet-interfész



## Adatlap

Jellemző	Érték
Érzékelő felbontás	640 x 480 Pixel (VGA)
Objektív felfogás	CS-menet (C-menetes optika, objektív védőcsővel)
Látómező	A kiválasztott objektívtől függ
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Hossz	139.4 mm
Max. összáram	1,5 A a 24 V-os kimeneteken
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel terheletlen kimenetekenél	120 mA
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP67
Környezeti feltételek	Árnyékolás külső idegen fény hatása ellen lehetőleg tiszta környezeti levegő
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Engedély	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Gyártmány súlya	182 g
Megvilágítási idő	1 µs ... 1,000 ms
Képráta (teljes kép)	241 fps
Érzékelő típus	monokróm
Munkatávolság	A kiválasztott objektívtől függ
Ethernet, adatátviteli sebesség	100 Mbit/s
Ethernet, támogatott protokollok	TCP/IP
Ethernet, csatlakozó dugó	Csatlakozó M12
Ethernet, busz interfész	IEEE802.3U (100BaseT)
Anyag megjelölés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Material cover	ABS-erősítés
Material housing	Alumínium eloxált