


# kapocsléc NECU-L3G7-C1

Cikkszám: 576319

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                         | Érték  |
|----------------------------------|--|
| Engedély                         | c UL us - Listed (OL)                                    |
| Csatlakozási frekvencia          | 100  |
| Beépítési helyzet                | tetszőleges  |
| Gyártmány súlya                  | 12.8 g   |
| Elektromos csatlakozás           | 7 sarkú<br>Rugós csatlakozó kapocs<br>Egyenes csatlakozó |
| Üzemi feszültségtartomány DC     | 0 ... 30 V   |
| Elfogadható áramterhelés 40°C-on | 12 A   |
| Lökőfeszültség-szilárdság        | 4 kV   |
| Csatlakozó keresztmetszet        | 0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>                              |
| Környezeti hőmérséklet           | -40 ... 85 °C  |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-B2-L   |
| Anyag megjegyzés                 | RoHS konform   |
| Szennyeződés foka                | 3  |
| KBK korrózióállósági osztály     | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                        |
| Material housing                 | PA   |
| Ház színe                        | fekete   |
| Material electrical contact      | Réz ötvözet<br>Ónozott                                   |