

# vezérlőrendszer CMCA

Cikkszám: 576335

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Biztonsági funkciók	Biztonsági Stop 1 (SS1)
Biztonsági szint (PL)	Biztonsági Stop 1 (safe stop 1 - SS1)/4-es kategória, PL e elvárt biztonsági szint
Hálózati frekvencia	50 ... 60 Hz
Hálózati feszültség AC	230/400 V
Fázisok, névleges üzemi feszültség	3-fázis
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	10 - 95 % nem kondenzálódó
Környezeti hőmérséklet	5 ... 40 °C
Elektromos csatlakozás	Rugós csatlakozó kapocs
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform