

# csatlakozólap

## VMPAC-AP-14-2

Cikkszám: 576573

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	32.8 mm
Hossz	169 mm
Raszter méret	26.8 mm
Szelephelyek max.száma	1
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	160 g
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű