

# pneumatikus sorkapocs LT-2-PK-3-DA

Cikkszám: 5866

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	0.1 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	5.2 g
Pneumatikus csatlakozás	Csatlakozó csőcsonk: PK-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform