

villásfej SG-M10X1,25

Cikkszám: 6144

★ Sztenderd termék program

hatlapú anyával, lengő henger felfogáshoz (dugattyúrúd oldali), DIN ISO 8140 szerint.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10x1,25
A következő szabványnak felel meg:	DIN 71752 ISO 8140
Menetes csatlakozás	Belső menet: M10x1,25
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	103 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting pin	Acél Horganyzott
Material clevis	Acél Horganyzott
Material nut	Acél Horganyzott