


t gyorscsavarzat TCK-1/4-PK-6-KU

Cikkszám: 6266

FESTO

Rotatable with sealing rim, polymer design.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	5.3 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő él
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktó	T alak
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	8 mm külső átmérőjű csőhöz 6 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material of union nut	POM
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	POM
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	POM