

gyűrűs csatlakozó LK-1/4-PK-4-KU

Cikkszám: 6282

FESTO

két tömítéssel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform