



# PE átalakító

## PE-1/8-1N-SW

Cikkszám: 6484

FESTO

freccsenő víz ellen védett kivitel.



## Adatlap

| Jellemző   | Érték   |
|--|---|
| A következő szabványnak felel meg:               | EN 60947-5-1  |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)           | EU kisfeszültségű irányelv szerint                              |
| UKCA marking (see declaration of conformity)     | To UK instructions for electrical equipment                     |
| Mért érték                                       | Relatív nyomás  |
| Mérési eljárás                                   | Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító                          |
| Operating pressure MPa                           | 0 ... 0.8 MPa   |
| Üzemi nyomás                                     | 0 ... 8 bar   |
| Túlterhelési tartomány                           | 12 bar  |
| Üzemi közeg                                      | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                 |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez       | Olajozott üzemelés lehetséges                                   |
| Közeg hőmérséklet                                | 0 ... 60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                           | 0 ... 60 °C   |
| Kapcsoló kimenet                                 | érintkező típus   |
| Kapcsolási funkció                               | Küszöbérték fix hiszterézissel                                  |
| Kapcsoló elem funkció                            | Váltó kapcsoló  |
| Bekapcsolási pont maximum                        | 2 bar   |
| Kikapcsolási pont minimum                        | 0.5 bar   |
| Max.kapcsolási frekvencia                        | 1 Hz  |
| Legkisebb terhelő áram                           | 100 mA  |
| Üzemi feszültségtartomány AC                     | 12 ... 250 V  |
| Üzemi feszültségtartomány DC                     | 12 ... 250 V  |
| Felhasználási kategória: induktív terheléshez    | AC-14<br>DC-13  |
| Felhasználási kategória: ohmikus terheléshez     | AC-12<br>DC-12  |
| Elektromos csatlakozás                           | 3 csatlakozó horony   |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | nyitott vég   |
| Kábelhossz                                       | 0.5 m   |
| Material cable sheath                            | PVC   |
| Felfogási mód                                    | 1n szerelőkeretre<br>átmenő furattal<br>választható/egyéb       |
| Beépítési helyzet                                | tetszőleges   |
| Pneumatikus csatlakozás                          | G1/8  |
| Gyártmány súlya                                  | 50 g  |
| Material housing                                 | Alumínium présöntvény<br>PA erősítésű<br>Acél<br>VMQ (szilikon) |
| Material switch contact                          | ezüst   |
| Material electrical connection                   | Ónozott   |
| Material membrane                                | TPE-U(PU)   |
| Beállítási lehetőségek                           | fixen beállítva   |
| Védettség  | IP67  |
| Szigetelési feszültség                           | 2 kV  |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Szennyeződés foka                                | 3   |