

nyomócsapos szelep



V-5-1/4-B

Cikkszám: 6809

FESTO

alaphelyzetben zárt.

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk. Vákuumcsatlakozás 1 (P).



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|-----------------------|
| Szelep funkció | 5/2 monostabil |
| Működtetés fajtája | mechanikus |
| Normál névleges átáramlás | 550 l/min |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Konstruktív felépítés | Tányéros ülék |
| Névleges méret | 7 mm |
| Vezérlési fajta | közvetlen |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Működtető erő | 182 N |
| Gyártmány súlya | 240 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/4 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Alumínium présöntvény |