


gömbcsap QH-1 1/2

Cikkszám: 6837

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------|--|
| Szelep funkció | 2/2 bistabil |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1 1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1 1/2 |
| Működtetés fajtája | kézi |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Normál névleges átáramlás | 84,000 l/min |
| Névleges méret | 40 mm |
| Material housing | Sárgaréz |
| Tömítési elv | lágý |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| A következő szabványnak felel meg: | ISO 228-1 |
| Konstruktív felépítés | Gömbcsap |
| Névleges nyomás, technológiai szelep | 20 |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok további közegek külön kérésre |
| Közeg hőmérséklet | -20 ... 150 °C |
| Gyártmány súlya | 1,730 g |
| Material seals | FPM PTFE |
| Material ball | Brass, chrome-plated |
| Material shaft | Sárgaréz |