



hangtompító

U-1/8-B

Cikkszám: 6841

FESTO

Pneumatikus komponensek légtelenítő csatlakozásainak zajcsökkentésére és a csatlakozások elszennyeződésének elkerülésére.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 145 psi |
| Átáramlás az atmoszférához képest | 1,340 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hangnyomás szint | 74 dB(A) |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 70 °C |
| Gyártmány súlya | 8 g |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Material of silencer insert | PE |
| Material of threaded plug | Alumínium |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Alumínium |