


# hangtompító U-3/4-B

Cikkszám: 6845

FESTO

Pneumatikus komponensek légtelenítő csatlakozásainak zajcsökkentésére és a csatlakozások elszennyeződésének elkerülésére.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Átáramlás az atmoszférához képest	10,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	83 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Gyártmány súlya	120 g
Pneumatikus csatlakozás	G3/4
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Alumínium
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium