


# elosztó tömb

## FR-4-1/4-C

Cikkszám: 7849

FESTO

sűrített levegő elosztásához.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	11.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	60 g
Kimenetek száma	3
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény