



# nyomáskapcsoló

## SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Cikkszám: 8000033

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-1 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
Kapcsoló kimenet	érintkező típus
Kapcsolási funkció	Küszöbérték fix hiszterézissel
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Bekapcsolási pont	0.25 bar
Bekapcsolási pont maximum	0.4 bar
Kikapcsolási pont minimum	0.05 bar
Max. kimenő áram, DC	1,000 mA
Legkisebb terhelő áram	2 mA 24 V-nál
Rövidzár védett	nem
Üzemi feszültségtartomány DC	19.2 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Elektromos csatlakozás	4 sarkú M12x1 Csatlakozó EN 60947-5-2 szerint kerek alakú
Felfogási mód	becsavarható
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Gyártmány súlya	80 g
Material housing	Acél
Material electrical connection	POM
Beállítási lehetőségek	fixen beállítva
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L