



függőleges tápegység lap

VABF-S4-2-P1A14-N18

Cikkszám: 8000694

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	18 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 15407-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Alternatív tápellátás 1 és 14 számára
Operating pressure MPa	1 MPa
Üzemi nyomás	10 bar
Normál névleges átáramlás	430 l/min
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	140 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Pneumatikus csatlakozás 1	1/8 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény