

handling modul

EHM-EGC-50-TB-KF- -

Cikkszám: 8004600

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely hatásos átmérője	18,46 mm
Munkalöklet	200 ... 1,900 mm
A felfogó felület szükséges simasága	0,1 mm/m
A felfogó felület szükséges párhuzamossága	0,1 mm/m
Fogasszík nyúlás	0,094 %
Fogasszík osztás	2 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris modul fogasszíkjal
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max.sebesség	3 m/s
Ismétlési pontosság	±0,08 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	100 N
Előtolási állandó	58 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform