

csatlakozó lécz VABM-L1-18G-G38-24-M-G

Cikkszám: 8004912

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	19 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	24
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	5,461 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 5	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet