


# l csőcsavarzat QSL-G1/4-8-C35

Cikkszám: 8005392

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	3.5 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	10
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.meghúzási nyomaték	15 Nm
Gyártmány súlya	274 g
Pneumatikus csatlakozás	Külső menet: G1/4 8 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz nikkelezett
Anyag információ, menet tömítés	NBR
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes