


be-/kimeneti modul CDPX-EA-V2

Cikkszám: 8023321

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	34 mm
Magasság	89 mm
Hossz	41 mm
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	80 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Digitális bemenetek, szám	8
Digitális bemenetek, bemenő jel késleltetés	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitális bemenetek, bemeneti feszültség/-áram	24 V DC
Digitális bemenetek, névleges érték a TRUE (igaz)-hoz	12 - 30 VDC
Digitális bemenetek, névleges érték a FALSE (hamis)-hoz	0 V
Digitális bemenetek, elektromos szigetelés	igen
Digitális kimenetek, szám	7
Digitális kimenetek, érintkező	1 relé
Digitális kimenetek, kimeneti feszültség	12 - 30 V DC
Digitális kimenetek, kimeneti áram	0,5 A
Digitális kimenetek, elektromos szigetelés	igen
Digitális kimenetek, rövidzár védett	igen
Digitális kimenetek, túlterhelés ellen védett	igen