


# csatlakozólap VMPA14-IC-AP-1

Cikkszám: 8023666

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	24.4 mm
Hossz	107.3 mm
Raszter méret	14.9 mm
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	150 g
Elektromos csatlakozás	M8 Csatlakozó
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	M7 G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	M7 G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	M7 G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	M7 G1/8
Pneumatikus csatlakozás 5	M7 G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény