


# térbeli portál YXCR-1

Cikkszám: 8024303

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| A felfogó felület szükséges simasága       | 0.1 mm/m  |
| A felfogó felület szükséges párhuzamossága | 0.1 mm/m  |
| Beépítési helyzet                          | vízszintes  |
| Konstrukciós felépítés                     | Térbeli portál rendszer<br>elektromos és pneumatikus hajtómű modulokkal |
| Ciklusidő                                  | 100 %   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III  |
| Tárolási hőmérséklet                       | -20 ... 60 °C   |
| Relatív légnedvesség                       | 0 - 90 %  |
| Környezeti hőmérséklet                     | 5 ... 45 °C   |
| Karbantartási időköz                       | 2,500 km  |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform  |
| Material adapter plate                     | Alumínium, eloxált<br>Acél, bevonattal                                  |
| Material mounting bracket                  | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                      |
| Material energy chains                     | PA erősítésű  |