

mágnestekerics VACS-C-C1-1

Cikkszám: 8025330

FESTO

Csatlakozó alakja C forma, az EN 175 301 szerint, 24 V DC.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| A következő szabványnak felel meg: | IEC 61010-1 |
| Ciklusidő | 100 % |
| Szigetelőanyag osztály | H |
| Tekerics jellemző | 24 V DC: 2,6 W |
| Megengedett feszültség ingadozás | +/- 10 % |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| Korlátozás: környezeti- és közeg hőmérséklet | -10 - 50 °C |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 50 °C |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 35.2 g |
| Elektromos csatlakozás | Plug pattern type C to EN 175301-803 EN 175301-803 szerint |
| Felfogási mód | recés anyával |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PA Acél |
| Material solenoid coil | Réz Acél Hőre lágyuló műanyag |
| Material winding | Réz |