


fojtó VFFG-T-M5-12

Cikkszám: 8025714

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó funkció
Felfogási mód	menettel
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	45.4 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Névleges méret	1.2 mm
b érték	0.5
C érték	0.16 l/sbar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	0.5 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material hollow bolt	PA