

p csatlakozó lécs VABM-B10-25-N12-4-P53

Cikkszám: 8026230

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	27.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	4
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	422 g
Felfogási mód	felfogó szöglettel
Pneumatikus csatlakozás 1	1/2 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet