


# csatlakozó tömb

## VABM-B10-25E-G12-8

Cikkszám: 8026249

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	27.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	8
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	2,709 g
Felfogási mód	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/8
14 vezérlő levegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet