


# csatlakozó tömb

## VABM-B10-25E-N12-6

Cikkszám: 8026256

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	27.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	6
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	2,115 g
Felfogási mód	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
14 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 1	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	1/2 NPT
Pneumatikus csatlakozás 5	1/2 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet