


# tápellátó lap

## VABF-B10-25-P1A4-G14-P3

Cikkszám: 8026319

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max.meghúzási nyomaték	3 Nm
Gyártmány súlya	80 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material supply plate	Alumínium présöntvény