

p csatlakozó lécc

VABM-B10-30-N34-2-P53

Cikkszám: 8026347

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	32 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	2
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	818 g
Felfogási mód	felfogó szöglettel
Pneumatikus csatlakozás 1	3/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet